


Raumportal DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

Teilenummer: 574554

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Gruppe	Raumportal 15
Nutzlast	0 ... 15 kg
Antrieb Z-Achse	DNCE-40
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	EGC-120-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 2.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,08 mm
Antrieb X-Achse	EGC-120-TB
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,08 mm