


Anschlussblock VABM-B10-20E-N38-3

Teilenummer: 576352

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 22 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 866 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | 1/8 NPT |
| Anschluss Steuerluft 14 | 1/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 5 | 3/8 NPT |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |