

Verschlusskappe CV-PK-4-B

Teilenummer: 6214

FESTO

für Kunststoffschlauch-Verschraubungen und Stecknippel.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebindegröße | 10 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Kappe | TPE-U(PU) |