

Verschlusskappe CV-PK-6-B

Teilenummer: 6215

FESTO

für Kunststoffschlauch-Verschraubungen und Stecknippel.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kappe	TPE-U(PU)