


L-Schnellverschraubung LCK-1/8-PK-6-KU

Teilenummer: 6260

FESTO

schwenkbar mit Dichtkante, Polymerausführung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5,3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtkante
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schwenkanschluss	POM