


Wahlschalter HW-6-38

Teilenummer: 7199

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	8/6 bistabil
Normalnenndurchfluss	180 l/min
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Steuerart	direkt
Gesamtleckage	1 l/h
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Nenn-Anziehdrehmoment	1,7 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5