

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-4-G

Teilenummer: 8004913

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	19 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	1.369 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	G1/8
Anschluss Steuerabluft 82/84	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung