


Linienportal YXCL-2

Teilenummer: 8024300

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0,1 mm/m
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Linienportalsystem mit elektrischen und pneumatischen Antriebsmodulen
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Wartungsintervall	2.500 km
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium, eloxiert Stahl, beschichtet
Werkstoff Befestigungswinkel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Energieketten	PA-verstärkt