

# Versorgungsplatte VABF-B10-25-P1-G14

Teilenummer: 8026317

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Produktgewicht	26 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	Aluminium-Druckguss