

Versorgungsplatte VABF-B10-30-P1-G38

Teilenummer: 8026433

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment	6 Nm
Produktgewicht	40 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	Aluminium-Druckguss