


# Magnetspule

## VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Teilenummer: 8029145

FESTO

für Ankersystem FN, Leitung mit Isolierrohranschluss, 120V AC/60 Hz  
und 110V AC/50-60 Hz, Vergusskapselung.



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Spulenkennwerte	120V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 10,0 VA, Halteleistung 6,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Zertifikat ausstellende Stelle	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Ex-Zündschutzart Gas	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex-Umgebungstemperatur	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	207 g
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kabellänge	0,61 m
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff Wicklung	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer