



Vertikal-Versorgungsplatte VMPA2-VSP-QS10

Teilenummer: 8029489

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	21 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	90 g
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	PA-verstärkt