


L-Verschraubung NPFC-L-2R34-M

Teilenummer: 8030227

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	102,6 g
Pneumatischer Anschluss 1	R3/4
Pneumatischer Anschluss 2	R3/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform