

Verkettungsplatte VABV-S1-1HSB-N38

Teilenummer: 8030651

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	44 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölteter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Produktgewicht	490 g
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss