

Ringlicht SBAL-C6-R-NR-D

Teilenummer: 8031163

Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Zulassung	RCM Mark
Arbeitsabstand	100 - 300 mm
Beleuchtungstyp	Ringlicht
Lichtart	infrarot LED diffus
Wellenlänge	860 nm
Elektrischer Anschluss	12-polig 2x M12 Stecker
Triggerpegel	Pegel 18 V ... UB
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 5 %
Restwelligkeit	5 %
Stromaufnahme im Dauerbetrieb	390 mA
Stromaufnahme im Blitzbetrieb	390 mA
Reihenschaltbare Geräte maximale Anzahl	2
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb	0 ... 35 °C
Umgebungstemperatur im Blitzbetrieb	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Schutzart	IP67
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	mit Haltewinkel
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform