

Sensorleiste

DASP-F5-80-150-A-SR-S1-2


Teilenummer: 8031624

Auslaufprodukt

[passend für Gelenkzylinder DFAW.](#)

[Auslaufotyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	2,9 Nm
Grundgewicht bei 0 mm Hub	131,8 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	1,4 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl