

Kunststoffschlauch PAN-R-22X2-SW

Teilenummer: 8036207

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	22 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	350 mm
Innen-Durchmesser	18 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,131 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 22 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A