

Festdrossel VFFG-T-F6-11

Teilenummer: 8047356

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	gefurcht
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Baugröße	für ø 5,8 mm
Nennweite	1,15 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	1,2 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform