

Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-50GA-91

Teilenummer: 8058935

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße | 60 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 26,7 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0,07 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 3 Nm |
| Produktgewicht | 1.150 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D40 |
| Schnittstellencode Motor In | 50GA |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |