

# Parallelbausatz EAMM-U-86-S62-60PA-177

Teilenummer: 8059034

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße                    | 86                    |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Max. Drehzahl               | 5.000 1/min           |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur             | -25 ... 60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 ... 60 °C         |
| Massenträgheitsmoment       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0,25 Nm               |
| Übertragbares Drehmoment    | 9,5 Nm                |
| Produktgewicht              | 3.300 g               |
| Schnittstellencode Aktuator | S62                   |
| Schnittstellencode Motor In | 60PA                  |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform          |