

Kunststoffschlauch PTFEN-10X1,5-NT

Teilenummer: 8061174

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	10 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	100 mm
Innen-Durchmesser	7 mm
Min. Biegeradius	70 mm
Anwendungshinweis	Schlauch ohne Bedruckung
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,5 MPa -0,95 ... 5 bar -13,775 ... 72,5 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten.
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht nach Länge	0,086 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm für Stecknippel-Außendurchmesser 10 mm mit Überwurfmutter
Farbe	natur
Shore-Härte	D 55 +/-5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PTFE