


Axialbausatz EAMM-A-L62-120GC

Teilenummer: 8063510

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	1.931 g
Schnittstellencode Aktuator	L62
Schnittstellencode Motor In	120GC
Werkstoffhinweis	RoHS konform