


Axialbausatz EAMM-A-N48-68GA

Teilenummer: 8063600

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	688 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	68GA
Werkstoffhinweis	RoHS konform