


# Axialbausatz EAMM-A-N80-120GC

Teilenummer: 8063619

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	2.499 g
Schnittstellencode Aktuator	N80
Schnittstellencode Motor In	120GC
Werkstoffhinweis	RoHS konform