

Zahnstangenachse EHMH-140-RP- -

Teilenummer: 8068234



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Arbeitshub	250 ... 2.500 mm
Baugröße	140
Breite	467 mm
Höhe	235 mm
Länge	bei max. Hublänge: 3232 mm bei min. Hublänge: 732 mm
Einbaulage	senkrecht
Getriebeart	Servo-Winkelgetriebe
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Linearmodul mit Zahnstange
Führung	Rollenumlauführung
Getriebeübersetzung	5:1
Betriebsdruck	6 bar
Lagertemperatur	-10 ... 40 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	10 ... 40 °C
Max. Wirkungsgrad	96 %
Werkstoffhinweis	RoHS konform