


Anschlussplatte VABS-P12-S-M5-P3

Teilenummer: 8068637

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	25 mm
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	0 ... 1,7 bar
Normalnennndurchfluss	≥ 27 l/min
Normalnennndurchfluss 2-3	≥ 28 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inerte Gase Sauerstoff
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich maximale Partikelgröße 5 μ m
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 70 % nicht kondensierend
Schutzart	IP00
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	55 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 2S	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Pneumatischer Anschluss 5	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert