


Stoßdämpfer DYEF-G8-M10-Y1

Teilenummer: 8073906

★ Kernprogramm

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M10
Hub	1 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	1 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,25 J
Produktgewicht	41 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl