

Servopressen-Bausatz YJKP

Teilenummer: 8077950

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Presskraft	0 ... 17 kN
Arbeitshub	100 ... 400 mm
Kabellänge	5 ... 15 m
Abtastfrequenz	1.000 Hz
Protokoll	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Einbaulage	beliebig
Motorart	Servomotor
Max. Beschleunigung	2 m/s ²
Einschaltdauer	100 %
Vorschubgeschwindigkeit	0 ... 250 mm/s
Genauigkeit FS	0,25 %FS
Maximale Nutzlast	19,5 ... 95 kg
Produktgewicht	5,5 ... 66,7 kg
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III