

# Stoßdämpfer DYSS-2-4-Y1F

Teilenummer: 8081767

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	2
Hub	4 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,5 m/s
Rückstellzeit kurz	0,5 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Dämpfungslänge	4 mm
Max. Anschlagkraft	60 N
Max. Anziehdrehmoment	0,5 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,1 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	270 J
Max. Restenergie	0,003 J
Rückstellkraft	0,7 N
Produktgewicht	1 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl