

# Flächenportal YXMF-1

Teilenummer: 8082252

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0,1 mm/m
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Flächenportalsystem mit elektrischen Antriebsmodulen
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Umgebungstemperatur	10 ... 45 °C
Wartungsintervall	2.500 km
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium, eloxiert
Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium eloxiert Stahl verzinkt
Werkstoff Energieketten	PA-verstärkt