


# Deckelbausatz VAVC-F12-SCC-25-TP

Teilenummer: 8084042

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite DN	25
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Medium	Dampf Hydrauliköl auf Mineralölbasis Inerte Gase Mineralöl Wasser gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Medium	Gasförmige Medien sind nur bei Anströmung über Ventilsitz zulässig.
Mediumstemperatur	-30 ... 200 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	385 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Spindeldichtung	PTFE
Werkstoff Sitzdichtung	PTFE, modifiziert