


Kupplung EAMD-32-32-14-16X20-U

Teilenummer: 8086051

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	14 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	32
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	14,5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	16 Nm
Produktgewicht	124 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform