

# Manometer PAGN-23-1M-G18S

Teilenummer: 8088992  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 ... 1 MPa
Nenngröße Manometer	23
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Faktor Wechselbelastung	0,6
Messgenauigkeit Klasse	5
Schutzart	IP44
Lagertemperatur	-5 ... 50 °C
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/8 mit Dichtring
vom Medium berührte Werkstoffe	ABS-verstärkt Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	ABS-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PMMA
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	6 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff