


Netzfilter CAMF-C6-F-C42-11A

Teilenummer: 8096894

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Kurzschlussfestigkeit	nein
Strombelastbarkeit bei 40°C	42 A
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 520 V
Netzfrequenz	0 ... 60 Hz
Isolationsspannung	2.650 V
Abmessungen B x L x H	50 mm x 295 mm x 85 mm
Zulassung	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 100 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 ... 100 °C
Produktgewicht	1.400 g
Befestigungsart	Montageplatte, verschraubt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Einbaulage	waagrecht
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Leiterquerschnitt	10 ... 16 mm ²
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 2, Leiterquerschnitt	10 ... 16 mm ²