


# Axialbausatz EAMM-A-P8-38A-60RA

Teilenummer: 8105914

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	149 g
Schnittstellencode Aktuator	P8-38A
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoffhinweis	RoHS konform