


# Näherungsschalter SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE

Teilenummer: 8106571

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	für Rundnut
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgröße	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 °F
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schließer
Einschaltzeit	4 µs
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	4,8 W
Spannungsfall	1 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	6 ... 24 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	längs
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	festgeschraubt längs in Nut einschiebbar
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehäuse	transparent
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 80 °C
Schutzart	NEMA 6
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III