

# Magnetspule

## VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Teilenummer: 8109391

FESTO



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12 VA 230 V DC: 12 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK EX Vorschriften
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Zertifikat ausstellende Stelle	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-Umgebungstemperatur	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP66
Produktgewicht	580 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform