

Magnetspule

VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME

Teilenummer: 8118177

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Betätigungsart | elektrisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Schaltstellungsanzeige | nein |
| Absicherung intern | Sicherung |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Isolierstoffklasse | H |
| Spulenkennwerte | 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12 VA 24 V DC: 12 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | -15 % / +10 % |
| Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Zertifikat ausstellende Stelle | INMETRO DNV 19.0135X |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex tb IIIC T120°C Db |
| Ex-Umgebungstemperatur | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP66 |
| Produktgewicht | 580 g |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |