

# Handlingmodul EHMX-AS-ELGC-80-BS-KF- -

Teilenummer: 8122316

FESTO



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Arbeitshub	200 ... 1.000 mm
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0,1 mm/m
Spindeldurchmesser	16 mm
Spindelsteigung	16 mm/U
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Linearmodul mit Spindel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	15 m/s <sup>2</sup>
Max. Geschwindigkeit	1 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,01 mm
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Max. Vorschubkraft F <sub>x</sub>	350 N
Vorschubkonstante	16 mm/U
Werkstoffhinweis	RoHS konform