

# Wartungseinheit MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-A8-WPE-B

Teilenummer: 8130914

★ Kernprogramm

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal  | Wert  |
|--|---|
| Baugröße   | 6   |
| Baureihe   | MS  |
| Einbaulage   | senkrecht +/- 5°  |
| Druckanzeige   | G1/8 vorbereitet  |
| Betriebsdruck Mpa  | 0,1 ... 1 MPa   |
| Betriebsdruck  | 1 ... 10 bar  |
| Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min   |
| Normalnennndurchfluss  | 5.300 l/min   |
| Betriebsmedium   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                       | Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                           | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                  |
| LABS-Konformität   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Lagertemperatur  | -5 ... 50 °C  |
| Mediumstemperatur  | 5 ... 50 °C   |
| Umgebungstemperatur  | 5 ... 50 °C   |
| Produktgewicht   | 1.250 g   |
| Befestigungsart  | Leitungseinbau<br>mit Befestigungswinkel<br>mit Zubehör<br>wahlweise: |
| Werkstoffhinweis   | RoHS konform  |