


Getriebe

EMGA-80-P-G12-SST-87

Teilenummer: 8141767

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	87 mm
Verdrehspiel	0,15 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	7.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	120 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,589 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	192 Nm
Max. Wirkungsgrad	97 %
Verdrehsteifigkeit	10,4 Nm/arcmin
Produktgewicht	2.600 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	87A
Werkstoffhinweis	RoHS konform