

Doppelnippel NPFC-DS-G38-G12-M

Teilenummer: 8142589

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	47,9 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	38,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	36,36 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC