

# Reduziernippel NPFC-RS-G12-G14-MF

Teilenummer: 8142597

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal   | Wert                                  |
|---|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung                  | Messing, vernickelt                   |
| Gebindegröße                                    | 10                                    |
| Betriebsdruck                                   | -0,95 ... 10 bar                      |
| Betriebsmedium                                  | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK              | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                                | VDMA24364-B2-L                        |
| Umgebungstemperatur                             | -10 ... 60 °C                         |
| Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 | 47,9 Nm                               |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment              | ± 20 %                                |
| Produktgewicht                                  | 32,14 g                               |
| Pneumatischer Anschluss 1                       | G1/2                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2                       | G1/4                                  |
| Werkstoffhinweis                                | RoHS konform                          |
| Werkstoff Dichtungen                            | PVC                                   |