

Kabelverschraubung NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Teilenummer: 8151587

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-40 ... 75 °C
Schutzart	IP66 IP68
Hinweis zur Schutzart	IP68 bei 5 bar für 30 Minuten
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex eb IIC Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC Db
Ex-Umgebungstemperatur	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-RoHS-RL
Baugröße	M20x1,5
Kabeldurchmesser	4 ... 13 mm
Farbe	blau/schwarz
Werkstoffinformation Kabelverschraubung	PA
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Produktgewicht	13 g
Gebindegröße	1
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform