

Kabelverschraubung NETC-M20-PBK-T14

Teilenummer: 8151590

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Schutzart	IP66 IP68
Hinweis zur Schutzart	IP68 bei 5 bar für 30 Minuten
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex eb IIC Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC Db
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Baugröße	M20x1,5
Kabeldurchmesser	4 ... 13 mm
Farbe	schwarz
Werkstoffinformation Kabelverschraubung	PA
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Produktgewicht	14 g
Gebindegröße	1
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform