


# Bediengerät CDPX-X-E1-W-15

Teilenummer: 8155218

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	422 mm
Einbautiefe	56 mm
Höhe	267 mm
Länge	64 mm
Max. Panelfrontstärke	8 mm
Echtzeituhr	ja
Unterstützte SPS-Protokolle	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abweichung Echtzeituhr	< 100 ppm bei 25°C
Anzahl Farben	16 M
Anzeige	mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeart	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	15,6"
Back-up Batterie	Li-Batterie, wiederaufladbar
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 32 V
Display-Auflösung	1366x768 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	1,2 A
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20 IP66
Hinweis zur Schutzart	IP20 rückseitig IP66 frontseitig
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bei vertikalem Einbau
Produktgewicht	4.100 g
SPS-Schnittstelle	RS485
USB-Schnittstelle	ja
Zusätzliche Funktionen	SD-Karten-Steckplatz
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	Designer Studio
CPU Daten	2 GB RAM