

Netzteil CACN-H-1-PE-EX2

Teilenummer: 8155227

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	28 mm x 80 mm x 120 mm
Einbaulage	auf H-Schiene: waagrecht/beliebig
Kurzschlussfestigkeit	ja
Verpolungsschutz	ja
Statusanzeigen	LED (Status)
Betriebsspannungsbereich DC	18 V...32 V
Nennausgangsspannung DC	54 V
Nennausgangsstrom	2 A
Stromaufnahme	2,0 A bei 24 VDC
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik	Buchsenleiste, 3-polig
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	Class I, Div. 2 (US)
Zertifikat ausstellende Stelle	UL E239998
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Explosionsschutz	Class I, Div. 2 (US)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-30 °C...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...55 °C
Produktgewicht	350 g
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik	Buchse
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform