


Axialbausatz EAMM-A-D80-150A-S1

Teilenummer: 8157274

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	3.068 g
Schnittstellencode Aktuator	D80B
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoffhinweis	RoHS konform