


Stoßdämpfer DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

Teilenummer: 8161526

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Hub	12 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	12 mm
Max. Anschlagkraft	1.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	12 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	36.000 J
Max. Restenergie	0,05 J
Rückstellkraft	28 N
Produktgewicht	95 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt