

Entlüftungsschutz VABD-D3-L-GN14

Teilenummer: 8177960

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-50 ... 60 °C
Produktgewicht	3,8 g
Befestigungsart	einschraubbar mit Außengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Entlüftungsschraube	HP PA 12